

**Kabelschuh
KSI/-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KSI/-16
Best.-Nr.	1491440000
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301427
VPE	50 Stück

**Kabelschuh
KSI/-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	4,86 g
--------------	--------

Verbinder

Außendurchmesser Schaft (d3)	2,5 mm	Innendurchmesser Kragen (d4)	9,1 mm
Innendurchmesser Schaft (d1)	5,8 mm	Isolation	vorhanden
Kennfarbe	blau	Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	16 mm ²	Länge 1 (l1)	40,7 mm
Länge 2 (l2)	13,5 mm ²	Material/Kunststoff	PA

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering-Daten	EPLAN

Kabelschuh KSI/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

