

Kabelschuh FSKI/4,0-6,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Isolierte Flachstecker aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Typ | FSKI/4,0-6,0/638 |
| Best.-Nr. | 1491840000 |
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301823 |
| VPE | 100 Stück |

**Kabelschuh
FSKI/4,0-6,0/638**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|---------|--------|--------------|--------|
| Gewicht | 0,17 g | Nettogewicht | 1,71 g |
|---------|--------|--------------|--------|

Verbinder

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Kennfarbe | gelb | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm ² | Länge 1 (l1) | 24 mm |
| Material/Kunststoff | PVC | Steckbreite (d2) | 6,3 mm |
| Steckdicke (d3) | 0,8 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000385 | ETIM 4.0 | EC000385 |
| ETIM 5.0 | EC001059 | ETIM 6.0 | EC000516 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-44-03-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-90 | | |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Engineering-Daten | EPLAN |

Datenblatt**Kabelschuh
FSKI/4,0-6,0/638**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen