

Kabelschuh VRSHVI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Voll isolierte Rundsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VRSHVI/4,0-6,0
Best.-Nr.	1492010000
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301960
VPE	100 Stück

**Kabelschuh
VRSHVI/4,0-6,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Gewicht	0,23 g	Nettogewicht	2,27 g
---------	--------	--------------	--------

Verbinder

Isolation	vollisoliert	Kennfarbe	gelb
Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²
Länge 1 (l1)	25,1 mm	Material/Kunststoff	PVC
Ø Stift / Stecker	5 mm		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------

Datenblatt

**Kabelschuh
VRSHVI/4,0-6,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

