

PZ PK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Rohr- und Presskabelschuhe mit drehbarem Crimpstern.**

- Integrierter Crimpstern für unterschiedliche Querschnitte
- Hexagon Crimpwerkzeuge für Presskabelschuhe
- WM-From Crimpwerkzeuge für Rohrkabelschuhe
- großer Verarbeitungsbereich bis 70 oder 120 mm²

Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ PK 10/120
Best.-Nr.	1500480000
Ausführung	10mm ² , 120mm ²
GTIN (EAN)	4050118309089
VPE	1 Stück

PZ PK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	660 mm	Tiefe (inch)	25,984 inch
Gewicht	4.100 g	Nettogewicht	3.800 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, min.	10 mm ²	Crimpbereich, max.	120 mm ²
--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Crimpeinsätze

Crimpquerschnitt Aluminium	10 ... 70 mm ²	Crimpbreite	5 mm
----------------------------	---------------------------	-------------	------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------