

**ES APG 80 AEH 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	ES APG 80 AEH 120
Best.-Nr.	<a href="#">1502090000</a>
Ausführung	120mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4050118310146
VPE	1 Stück

**ES APG 80 AEH 120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 386 g

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Kontaktbeschreibung**

Crimpbereich, max. 120 mm<sup>2</sup>

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite in mm	24	Crimpquerschnitt Kupfer	120
Crimpbreite	24 mm		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil Trapezcrimp

**Klassifikationen**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

**Downloads**

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)