

ES APG 80 HEX 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ES APG 80 HEX 150
Best.-Nr.	1502720000
Ausführung	Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118310900
VPE	1 Stück

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 300,5 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Crimpeinsätze

Crimpbreite in mm	5	Crimpquerschnitt Aluminium	95+120
Crimpquerschnitt Kupfer	150	Kennzahl	22
Crimpbreite	5 mm		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil Sechskantcrimp (Hexagon)

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)