

## ES APG 80 HEX 300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



### Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	ES APG 80 HEX 300
Best.-Nr.	<a href="#">1502750000</a>
Ausführung	Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118310962
VPE	1 Stück

## ES APG 80 HEX 300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 277 g

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Crimpeinsätze

Crimpbreite in mm	7	Crimpquerschnitt Aluminium	240
Crimpquerschnitt Kupfer	300	Kennzahl	32
Crimpbreite	7 mm		

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil Sechskantcrimp (Hexagon)

### Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

### Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)