

ES APG 80 DIN 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ES APG 80 DIN 6
Best.-Nr.	1502820000
Ausführung	6mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118310665
VPE	1 Stück

ES APG 80 DIN 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 349,2 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max. 6 mm²

Crimpeinsätze

Crimpbreite in mm	6	Crimpquerschnitt Kupfer	6
Crimpbreite	6 mm		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil Indent-Crimp

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)