

Zubehör AIMESA VRM 4,37

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Abisolierlänge von 3 bis 20 mm
- Min. Leiterlänge 22 mm plus Abisolierlänge
- Elektrischer Antrieb

Allgemeine Bestelldaten

Typ	AIMESA VRM 4,37
Best.-Nr.	2007390000
Ausführung	Automaten, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392807
VPE	1 Stück

Zubehör
AIMESA VRM 4,37**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	20 mm	Breite (inch)	0,787 inch
Höhe	1,6 mm	Höhe (inch)	0,063 inch
Tiefe	26,8 mm	Tiefe (inch)	1,055 inch
Nettogewicht	4 g		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	21-04-91-90
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------