

**Werkzeuge
Powerstripper AM 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Abisolierlänge von 3 bis 20 mm
- Min. Leiterlänge 22 mm plus Abisolierlänge
- Elektrischer Antrieb

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Powerstripper AM 12
Best.-Nr.	1534740000
Ausführung	Automaten, Abisolierautomat
GTIN (EAN)	4050118338409
VPE	1 Stück

Werkzeuge Powerstripper AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	254 mm	Breite (inch)	10 inch
Höhe	520 mm	Höhe (inch)	20,472 inch
Tiefe	230 mm	Tiefe (inch)	9,055 inch
Gewicht	17 kg	Nettogewicht	17.000 g

Technische Daten

Elektroanschluss	100-240 V / 50/65 Hz
------------------	----------------------

Abisolierautomaten

Abzugslänge	20 - 120 mm	Antrieb	elektropneumatisch
Druckluftanschluss	5,5 bar	Einführlänge	80 mm
Elektroanschluss	100-240 V / 50/65 Hz	Max. Abmantelbereich	11,9
Max. Abmantellänge	120	Min. Abmantelbereich	3,5 mm
Min. Abmantellänge	25	Taktzeit	ca. 3 s

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
eClass 6.2	17-13-01-02	eClass 7.1	17-13-01-02
eClass 8.1	17-13-01-02	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-02		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Powerstripper AM 12 Powerstripper AM 12
Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Werkzeuge
Powerstripper AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

