

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HPG 60
Best.-Nr.	2453820000
Ausführung	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
GTIN (EAN)	4050118468427
VPE	1 Stück

HPG 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	500 mm	Breite (inch)	19,685 inch
Gewicht	4.350 g	Nettogewicht	6.520 g

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, min.	6 mm ²	Crimpbereich, max.	300 mm ²
--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Antrieb	Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
	Hand-hydraulisch	

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		