

**Cabtite (Kabeleinführungssystem)
CABTITE FR 4-1 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Der aus einem Stück gefertigte, einteilige Rahmen ist schnell und einfach zu montieren und besteht aus formstabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Die unverlierbare eingeschäumte Dichtung garantiert eine hohe Dichtigkeit von IP66 nach DIN EN 60529, auch an lackierten und rauen Oberflächen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CABTITE FR 4-1 BK
Best.-Nr.	2583490000
Ausführung	Rahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 19.6 mm, Breite: 70 mm, Tiefe: 19.6 mm, -40 °C... 120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616835
VPE	1 Stück

Cabtite (Kabeleinführungssystem) CABTITE FR 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	81 mm	Länge (inch)	3,189 inch
Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Höhe	19,6 mm	Höhe (inch)	0,772 inch
Höhe niedrigstbauend	19,6 mm	Tiefe	19,6 mm
Tiefe (inch)	0,772 inch	Befestigungsmaß Breite	32 mm
Befestigungsmaß Höhe	58 mm	Nettogewicht	0,031 g
Durchmesser	5,5 mm		

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment	3 Nm	Ausbruch Breite	46 mm
Ausbruch Länge	46 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Dichtelement	1 großes Dichtelement oder 4 kleine Dichtelemente	Halogene	Nein
Silikone	Nein	Dichtung	TPE
Werkstoff	Polyamid, glasfaserverstärkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Cabtite Installation Instructions
Engineering-Daten	STEP

Cabtite (Kabeleinführungssystem) CABTITE FR 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

