SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
Best.-Nr.	2020870000
Ausführung	Einbaustecker, M8 Gewinde, Buchse, gerade, M 8, Polzahl: 3, 1.5 m
GTIN (EAN)	4050118402902
VPE	1 Stück

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	26,8 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-2-104

Allgemeine Daten

Anschlussart	Buchse	Anschlussgewinde	M8 Gewinde
Codierung	keine	Gehäusebasismaterial	Messing, vernickelt
Kabellänge	1,5 m	Kontaktoberfläche	vergoldet
Leiteraußendurchmesser	-	Litzen-/Kabellänge	1,5 m
Polzahl	3	Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand
Verschraubung	M 8		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Polbild

