

SAIB-VSA-3P/24/9/SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an. Im Sondermaschinenbau werden sehr oft frei konfektionierbare Ventilstecker eingesetzt. Die Stecker werden zum Anschluss von Magnetventilen verwendet. Die Ventilstecker sind in allen gängigen Bauformen verfügbar. Das Programm umfasst die Bauformen A, B Industrie, B nach DIN, C Industrie und C nach DIN. Die Ventilstecker sind ohne Beschaltung, drei- und vierpolig verfügbar. Eine entsprechende Flachdichtung liegt bei, welche im verschraubten Zustand IP 65 garantiert.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAIB-VSA-3P/24/9/SD
Best.-Nr.	2451220000
Ausführung	Ventilsteckverbinder, Buchse, gewinkelt
GTIN (EAN)	4050118465426
VPE	1 Stück

SAIB-VSA-3P/24/9/SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 26 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussart	Schraubanschluss	Anschlussquerschnitt, max.	1,5 mm ²
Codierung	Bauform A (18 mm)	Gehäusebasismaterial	PA 6 GF
Kabeldurchmesser, max.	7 mm	Kabeldurchmesser, min.	4,5 mm
Kontaktoberfläche	CuSn	Nennspannung	24 V
Nennstrom	10 A	Polzahl	3
Schirmanschluss	Nein	Schutzart	IP65
Schutzbeschaltung	Suppressordiode	Steckzyklen	≤ 50
Temperaturbereich Gehäuse	-30...+90 °C	Verschmutzungsgrad	3

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-03
eClass 9.0	27-44-01-05	eClass 9.1	27-06-03-12

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)