

## THM ET TA 58/55 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hüllen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Erhältlich sind offene und geschlossene Markierer, bedruckte oder neutrale Markierer für die individuelle Beschriftung. Die halogenfreien und schadstoffarmen Weidmüller Leitermarkierer entsprechen den europäischen Normen sowie hausinternen Normen von namhaften Anlagenbauern.

Markierer für Leiter und Kabel - Lieferbar sind Systeme für:

- Das Aufrasten einsatzfertig beschrifteter Markierer nach individuellem Kennzeichnungsbedarf
- Die Kennzeichnung mit Ziffern aus einem Standard-Zeichensatz
- Die Kombination einzelner vorgedruckter Ziffern zu einem Zeichencode
- Die kundenseitige Beschriftung mit SMark-Laser, PrintJet, Plotter MCP Plus, MC-Mobilo, Laserdrucker (Format DIN A4), Thermotransferdrucker oder STI-Stift

Eine Auswahl an Mustern sind im Weidmüller Musterbeutel  
Leitermarkierer, Bestell.-Nr. 1640420000, zu finden.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Typ        | THM ET TA 58/55 WS                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2539390000</a>                   |
| Ausführung | Leiter- und Kabelmarkierer, 58 x 55 mm, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118570151                                |
| VPE        | 1.000 Stück                                  |

## THM ET TA 58/55 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 55 mm   | Breite (inch) | 2,165 inch |
| Höhe         | 58 mm   | Höhe (inch)   | 2,283 inch |
| Tiefe        | 0,35 mm | Tiefe (inch)  | 0,014 inch |
| Nettogewicht | 1,232 g |               |            |

### Allgemeine Angaben

|                          |              |                                |              |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Breite                   | 55 mm        | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB           |
| Einsatztemperaturbereich | -50...100 °C | Farbe                          | weiß         |
| Halogene                 | Nein         | Werkstoff                      | Polypropylen |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|

### THM ET TA 58/55 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

