

**PAC-D25M-D25F-HF-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Cable pre-confeccionado sub-d según IEC-807/  
DIN41652

- Sub-d a Sub-d
- Sub-d a punteras
- Cable apantallado

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	PAC-D25M-D25F-HF-3M
Best.-Nr.	<a href="#">2426160030</a>
Ausführung	
GTIN (EAN)	4032248343362
VPE	1 Stück

## PAC-D25M-D25F-HF-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	745 g
--------------	-------

### Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	50 °C	Betriebstemperatur, min.	-10 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-10 °C
Betriebstemperatur	-10...50 °C	Lagertemperatur	-10...60 °C

### Allgemeine Daten

Anschluss SPS	SUB-D FEMALE 25P	Anschluss Schnittstelle	SUB-D MALE 25P
Anzahl der Pole, min.	25 Pole	Kabel	Cable LIHCH
Kabellänge	3 m	Leiterquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup>

### Elektrische Daten

Nennspannung	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A
Gesamtstrom, max.	3 A	Widerstand	≤ 80 mΩ/m

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------