



Modulares 8 Port VGA Eingangsboard

Artikelnummer: 38257

Beschreibung

Eingangsmodul zur Verwendung in einem der modularen AV Matrix Basisgehäuse

- 8 VGA Eingänge, HD-15 Buchse und 8 Stereo Audio Eingänge (2,5mm Buchse, mit Adapterkabel 2,5/3,5mm)
- Unterstützt Auflösungen bis WUXGA, 1920x1200 @ 60Hz 8 Bit 4:2:0, wird digital gewandelt und verarbeitet
- Unterstützt analoges Stereo, wird gewandelt auf 2-Kanal Digital-Stereo
- 2 Jahre Herstellergarantie

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: VGA
- Schnittstellen-Standard: -
- Unterstützte Bandbreite: -
- Maximale Auflösung: 1920x1200@60Hz
- EDID Pass Through: -
- HDCP-Unterstützung: -
- Audio: Analogue Audio
- Separate Audio Ports: 2.5mm Audio
- IR Unterstützung: -
- CEC Unterstützung: -
- Serielle Schnittstelle: -
- Spezielle Eigenschaften: -

Anschlüsse

- Eingänge: 8 x VGA (Buchse), 8 x 2.5mm (Buchse)

- Ausgänge: -
- Steuerung: -
- Stromversorgung / Netzteil: -

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 360x230x22mm (14.17x9.06x0.87in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Geräte: 0.48kg (1.06lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 395x250x45mm (15.55x9.84x1.77in)
- Gesamtgewicht: 0.805kg (1.77lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- 8 Port VGA Eingangsboard
- 8 x 2.5 to 3.5mm Audiokabel

Verkaufsinformationen

- No.: 38257
- EAN: 4002888382571