



## Modulares 8 Port HDBaseT Extender Ausgangsboard

Artikelnummer: 38259

### Beschreibung

Ausgangsmodul zur Verwendung in einem der modularen AV Matrix Basisgehäuse

- 8x C6 HDBaseT Ausgänge (RJ45), 8x IR OUT, 8x IR IN
- 1x RJ45 LAN (Fast Ethernet, 100BaseT)
- Unterstützt Auflösungen bis 4Kx2K @ 60Hz 8 Bit 4:2:0
- Unterstützt 5Play, inklusive Power-over-HDBaseT (PoH), Fernsteuerung (IR & RS232 Control)
- Unterstützt verschiedene digitale Audioformate wie Stereo Audio, LPCM 7.1Ch, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS-HD Master Audio (32 bis 192kHz Samplingrate)
- 2 Jahre Herstellergarantie

### Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDBaseT
- Schnittstellen-Standard: HDBaseT 1.0
- Unterstützte Bandbreite: 10.2 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit
- EDID Pass Through: -
- HDCP-Unterstützung: 1.4
- Audio: Audio Pass-through
- Separate Audio Ports: -
- IR Unterstützung: 30 - 50kHz
- CEC Unterstützung: -
- Serielle Schnittstelle: -
- Spezielle Eigenschaften: -

## Anschlüsse

- Eingänge: -
- Ausgänge: 8 x RJ45 (Buchse)
- Steuerung: 8 x RJ45 (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: -

## Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 360x230x22mm (14.17x9.06x0.87in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Geräte: 0.79kg (1.74lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Schwarz

## Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 395x250x45mm (15.55x9.84x1.77in)
- Gesamtgewicht: 1.03kg (2.27lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

## Lieferumfang

- 8 Port HDBaseT Ausgangsboard

## Verkaufsinformationen

- No.: 38259
- EAN: 4002888382595