



2m USB 2.0 Typ Micro-B an Micro-B OTG Kabel

No.: 31760

USB Typ Micro-B Stecker an Micro-B Stecker

Beschreibung

- USB 2.0 Typ Micro-B Stecker auf Micro-B Stecker Kabel für On-The-Go Stromversorgung und Datenübertragung
- Verfügt über farbige Steckverbinder für bessere Differenzierung
- Kabelkonstruktion mit Kupferleitern, Aluminiumgeflecht und einem PVC-Schutzmantel
- USB 2.0, unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbps, abwärtskompatibel mit USB 1.1
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das Lindy USB Typ Micro-B auf Micro-B OTG Kabel ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen zwei USB-Geräten, wobei ein Gerät der Host und das andere das Peripheriegerät ist.

Die Steckverbinder verfügen über verschiedene Farben für eine bessere Differenzierung. Der rot markierte Stecker ist der OTG-Host und sollte daher mit dem Gerät verbunden sein, das als Host dienen soll. Bitte beachten Sie, dass das Kabel nur in eine Richtung funktioniert.

Das Kabel ist mit vielen Geräten kompatibel, die über einen USB-Micro-B-Anschluss verfügen, z. B. Smartphones, Kameras, E-Bike-Computer. Es kann z.B. verwendet werden, um ein Smartphone an einen E-Bike-Computer anzuschließen, um dieses mit Strom zu versorgen, oder um Bilder von einer Kamera direkt auf das Smartphone zu übertragen.

Lindy USB Typ Micro-B auf Micro-B OTG Kabel sind verfügbar in den folgenden Längen: 0.5m, 1m und 2m.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 2.0 Stecker Typ Micro-B
- Steckverbinder B: USB 2.0 Stecker Typ Micro-B
- Gehäusematerial: PVC
- Schirmung des Steckverbinders: -
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Kupferlegierung
- Beschichtung der Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 22.75x10.2x6mm (0.9x0.4x0.24in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 2m (6.56ft)
- Standard: USB 2.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 3.5mm (0.14in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße Power: 28AWG
- Leitermaße Daten: 28AWG
- Schirmung: Aluminium Magnesium Geflecht

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 480Mbit/s
- Nominale Dämpfung: 1-400MHz < 5.8dB
- Minimaler Biegeradius: 42mm (1.65in)
- Betriebstemperatur: -10°C - 40°C (14°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

Verkaufsinformationen

- No.: 31760
- EAN: 4002888317603

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 31758 - 0.5m (1.64ft)
- 31759 - 1m (3.28ft)
- 31760 - 2m (6.56ft)