



10m Cat.6 S/FTP Kabel

Artikelnummer: 47348

Beschreibung

- Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker
- Cat.6 S/FTP PIMF, PVC
- Montageschutz mittels Snagless Stecker (Klinkenschutz)
- Vergoldete Kontakte für besseren Kontakt und um Signalverluste zu vermeiden
- 10 Jahre Garantie

Lindy's Patchkabel werden nach den Richtlinien der ISO 11801 Spezifikation hergestellt. Der robuste Snagless Knickschutz verhindert das Zerstören des Stecker-Latchs während der Installation und Demontage. Die vergoldeten Kontakte gewähren volle Signalübertragung innerhalb verschiedenster Anwendungen. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt und in verschiedene Kabelfarben erhältlich und dadurch optimal für die Strukturierung von Schalt- oder Serverschränken geeignet.

RJ45 Stecker ermöglichen eine universale Verbindung zwischen Computern und Netzwerk-Komponenten wie Router, Umschalter, Netzwerk-Drucker oder Netzwerk-Speicherkomponenten.

Ideal für den Einsatz in Daten-Zentren, Rack-Montagen, Server-Räumen und Netzwerk-Schränken. Darüber hinaus eignen sie sich ebenso für den Einsatz bei Sicherheits- und AV-Installationen.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: RJ45 Stecker
- Steckverbinder B: RJ45 Stecker
- Gehäusematerial: Polycarbonat
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung des Pins: Goldbeschichtet
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 22.8x11.6x8.3mm(0.90x0.46x0.33in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 10m (32.81ft)
- Farbe: Grau
- Typ: Cat.6
- Manteldurchmesser: 6.2mm (0.24in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 28AWG
- Schirmung: Aluminiumgeflecht

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 250MHz
- Nominale Dämpfung: 32.8dB/100m @250MHz
- Minimaler Biegeradius: 74mm (2.91in)
- Betriebstemperatur: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Verkaufsinformationen

- No.: 47348
- EAN: 4002888473484

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 47340 - 0.3m (0.98ft)
- 47341 - 0.5m (1.64ft)

- 47342 - 1m (3.28ft)
- 47343 - 1.5m (4.92ft)
- 47344 - 2m (6.56ft)
- 47345 - 3m (9.84ft)
- 47346 - 5m (16.44ft)
- 47347 - 7.5m (24.61ft)
- 47348 - 10m (32.81ft)