

ESG
ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Mit den Weidmüller Gerätemarkierern entsprechen Anwender der Betriebsmittelkennzeichnungspflicht. Anwender können die Gerätemarkierer, mit entsprechender Software und systemkompatiblen Druckersystemen, selbst beschriften. ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild.

ESG 9/26 SCM ECO MC... zum Markieren der Relaissockel der D-SERIES DRM:

- Aufsteckbarer MultiCard Markierer
- Je nach Sockel auf bis zu 4 Ebenen aufsteckbar
- Zusätzliche Option zum Aufstecken auf den Kunststoffhaltebügel: SCM CLIP P
- PrintJet bedruckbar

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE
Best.-Nr.	1520990000
Ausführung	ESG, Gerätemarkierer x 26 mm, PA 66, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4050118327861
VPE	80 Stück
kompatibler Drucker	1324380000

ESG ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	26 mm	Breite (inch)	1,024 inch
Höhe	9 mm	Höhe (inch)	0,354 inch
Tiefe	0,8 mm	Tiefe (inch)	0,031 inch
Nettogewicht	0,952 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		

Allgemeine Daten

Werkstoff	PA 66	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP

Datenblatt

**ESG
ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

