



RoHS
Compliant

✓
BOMcheck.net

Artikelbeschreibung

Lieferumfang:

- Pulverlackiertes Stahlblechgehäuse
- Schmale Korpusabkantung, stabiles Regenrinnenprofil
- Deckel unten angeschlagen 180° - scharniert (PA), mit geschäumter PU-Dichtung, 2 bis 3 Schnellverschlüssen
- Schnellverschlüsse in Kunststoffbuchsen
- Montagebohrungen inkl. Verschlussstopfen
- Große Sichtscheibe aus Makrolon
- Herausnehmbare, gelb chromatierte Innenprofile
- Verzinkte Tragschiene (kontaktiert mit dem Gehäuse) TS 35/7,5. Verstellbar im Raster 12,5 mm
- Erdungsanschluss für Deckel und Flansche mit schnell lösbaren Flachsteckern
- Lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

Unbestückte und bestückte Flanschplatten, Wandbefestigung

Die Angabe „Anzahl der I/O-Module“ berücksichtigt zusätzlich Feldbuskoppler und Busendklemmen.

Gilt für I/O-Module mit einer Breite von 12 mm. I/O-Module mit einer Breite von 24 mm zählen wie zwei I/O-Module.

Daten

Technische Daten

Anzahl I/O-Module

40

Zubehör Flanschplatten (separat erhältlich)

2 x F300 oder 1 x F300-1 + 1 x F300-2 oder 2 x F304

Geometrische Daten

Breite	600 mm / 23.622 inch
Höhe	120 mm / 4.724 inch
Tiefe	200 mm / 7.874 inch
Montageausschnitt (B x H)	(560 x 160) mm

Werkstoffdaten

Gewicht	5453 g
---------	--------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4050821428497
Zolltarifnummer	85381000900
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
eCl@ss 8.0	27-14-24-18
ETIM 6.0	EC000262
ETIM 5.0	EC000262

Passende Produkte

Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 850-819/002-000
Flanschplatte; Flanschplatte F300; BxH (295x95 mm); blind

www.wago.com/850-819/002-000



Art-Nr.: 850-819/002-001
Flanschplatte; Flanschplatte F300-1; BxH (295x95 mm); 4 x M20-, 6 x M16-, 22 x M12-Bohrungen

www.wago.com/850-819/002-001



Art-Nr.: 850-819/002-002
Flanschplatte; Flanschplatte F300-1; BxH (295x95 mm); 4 x M20-, 6 x M16-, 22 x M12-Verschraubung

www.wago.com/850-819/002-002



Art-Nr.: 850-819/002-003
Flanschplatte; Flanschplatte F300-2; BxH (295x95 mm); 50 x M12-Bohrungen

www.wago.com/850-819/002-003



Art-Nr.: 850-819/002-004
Flanschplatte; Flanschplatte F300-2; BxH (295x95 mm); 50 x M12-Verschraubung

www.wago.com/850-819/002-004



Art-Nr.: 850-819/002-005
Flanschplatte

www.wago.com/850-819/002-005



Art-Nr.: 850-820/000-001
Kabeldurchführungsplatte; KDP 22; für Flanschplatte F204 + F304; 16 x Ø 3,0 ... 6,5 mm, 4 x Ø 5,0 ... 9,2 mm, 2 x Ø 8,0 ... 12,5 mm

www.wago.com/850-820/000-001



Art-Nr.: 850-820/000-002
Kabeldurchführungsplatte; KDP 29; für Flanschplatte F204 + F304; 29 x Ø 3,0 ... 6,5 mm

www.wago.com/850-820/000-002



Art-Nr.: 850-904
Wandbefestigung; Set mit 4 Winkeln

www.wago.com/850-904

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

850-817/002-000	Jan 21, 2016	DOC 32,3 kB	Download
-----------------	--------------	----------------	----------

Systembeschreibung

IP65-Systemgehäuse	Jun 2, 2017	PDF 585,4 kB	Download
--------------------	-------------	-----------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.