

FUNK TÜRGLOCKE

BIS
150m
REICHWEITEErweiterbar
mit Sendern
und
EmpfängernOPTISCHE
+
AKUSTISCHE
KLINGELANZEIGE**8**
MELODIENEMPFÄNGER
LI-ION
Akku

- Empfänger für Netzbetrieb in der Ladeschale oder mobilen Einsatz mit langlebigem Li-Ion Akku
- Induktionsladeschale für kontaktloses Laden des Empfängers
- Optische Klingel-Anzeige mit Leuchtring - 3 Farben wählbar
- Funktionswahlschalter: Sound + Licht / Nur Sound / Nur Licht
- 8 auswählbare Klingeltöne in exzellenter Klangqualität
- Lautstärke mehrstufig einstellbar
- Funk-Reichweite bis zu 150 Meter (Freifeld)
- Sender inkl. Lithium-Batterie (Lebensdauer ca. 5Jahre)
- Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in ihrer Nachbarschaft
- Erweiterbar mit max. 3 Sendern
- Erweiterbar mit mehreren zusätzlichen Empfängern
- Abmessungen Sender (BxHxT): 90 x 90 x 22mm
- Abmessungen Empfänger (BxHxT): 63 x 130 x 30 mm

1 1 FAMILIEOPTISCHES
KLINGELSIGNAL
3 Farben wählbar

ROT GRÜN BLAU

NETZ-LADESCHALE
KONTAKTLOSE LADETECHNIK

BATTERIE-LEBENSDAUER

ca. **5 Jahre** (Sender)

Mobil im Garten



Stationärer Betrieb

➤ BELL-281 SET

TECHNISCHE DATEN

MODELL	Bell-281 Set mobile Funk-Türglocke • 1-Familienhaus	Art-Nr: 41152
LIEFERUMFANG	1x Sender mit 1 Klingelraster (inkl. Batterie), 1x Mobiler Empfänger, 1x Netzladeschale	
GERÄT (B x H x T)	Sender: 90 x 90 x 22mm • Empfänger: 63 x 130 x 30 mm • Netzladeschale: 68 x 110 x 26 mm ohne Stecker	
VERPACKUNG	280 x 265 x 72 mm (B x H x T) • 390 g	
VE	10 Sets • 450 x 350 x 320 mm (B x H x T) • 5,9 kg	
STROMVERSORGUNG	SENDER: 1x 3V Lithium CR 2450, EMPFÄNGER: 230V/50Hz in Ladeschale oder mit LiPo Akkupack (eingebaut)	
FUNK-REICHWEITE	Bis 150 Meter • Frequenz: 434 MHz	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109132645	