

HAILO T80 FLEXLINE

Alu-Sicherheits-Teleskopleiter.

DIE KEY-FEATURES







- Leiternhöhe individuell einstellbar durch das Ausfahren einzelner Sprossen
- Einzigartiges Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Einfahren der Leiter
- Keine Klemmgefahr durch Sicherheitsabstand zwischen den Sprossen

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus durch farbige Verriegelungsanzeige an jeder Sprosse
- Gummierter Wandstoßschutz
- Große Kunststoff-Füße und Quertraverse (ab 11 Sprossen)
- Transportgurt
- Belastbar bis 150 kg



TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		4
Teleskop Funktion		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenanzahl		11
Länge eingeschoben		102 cm
Länge ausgezogen		322 cm
Höhe Anlegeleiter		310 cm
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 80 cm, B = 89 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		397 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 99 cm, B = 47 cm, C = 9 cm
Gewicht		10,7 kg
Belastbarkeit		150 kg