


Das Material und die Ausführung sind durch die Angabe der Zeichnung für die Ausführung festzulegen. Die Ausführung ist dem Zeichner überlassen.

000 9300 258  
 000 9300 000  
 000 9300 000

Material: steel wire DIN 17140  
 Surface: galvanic zinc plated blue chromated,  
 thickness 8-10µm, alternative nickel plated thickness 3-8µm  
 not dimensioned bending radii R8




**AUSGABE**  
 22. DEZ. 1994  
 Gleiche Unterlage mit diesem  
 Ausgabedatum ist ungültig

Werkstoff: Stahldraht DIN 17140  
 Oberfläche: gal. glanzverzinkt blau chromatiert, Schichtstärke 8-10 µm  
 alternativ vernickelt, Schichtstärke 3-8 µm  
 unbemaßte Biege radien R. 0,8

50948-2-4021

This safety clearance is not allowed  
 To be higher regarding all rhms.  
 Diese Sicherheitsabstände darf zwischen  
 allen Ringen nicht überschritten werden.

general tolerances  
 (a)



Druckbereich	±0,5	<b>ebm</b> MOTOREN VENTILATOREN							
Maßstab	1:1	Guard grille acc. EN 294 (a) Schutzgitter nach EN294							
Bestellnr.	50950-2-4039 (V5120)	1204	10	10	10	10	10	10	10

Freigegeben } Koll 15.12.02  
 Released }