



by Vivanco



Premium ★★★★★

TV Wall Bracket

400 x 400 max. VESA

Kg max. 40kg

+/-15° Tilt

+/- 90° Swing

+/- 5° Level Correction

610mm Wall Distance

up to 140cm / 55"



TITAN TV Wandhalter, Full Motion VESA 400, max 40 kg.

- Voll beweglicher TV Wandhalter
- Für Bildschirme bis 140 cm / 55" Bildschirmdiagonale.
- 2 Schwenkarme / 3 Gelenke mit 180° Schwenkradius; volle Flexibilität
- 10 Jahre Garantie
- Schnell & einfach zu installieren
- VESA 75 x 75 / 100 x 100 / 100 x 150 / 200 x 100 / 200 x 200 / 200 x 300 / 200 x 400 / 300 x 200 / 300 x 300 / 400x 200 / 400 x 400
- Wandabstand 60 - 610mm
- Schwenkradius +/- 90° (für Bildschirmbreite <1220mm)
- +/-15° stufenlos neigbar
- Horizontale Niveauekorrektur +/-5°
- Maximale Tragkraft: 40 kg
- Hochwertige Titanoptik
- Inkl. Wandbefestigungsmaterial (Fischer® Dübel) und Bohrschablone



EDV Nr. 39500 | BFMO 8140 | 40089283945006
Verfügbar: ab KW 10 | VPE: 1/4



Verpackung:
6-farbig
Karton mit UV Lack
LBH cm: 32 x 40 x 8,5