

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT
Brand
established
1924
GERMANY

MOBILES KLIMAGERÄT

MOBY BLUE 1111

BAC-PO-1111-E06S | Kühlen/Heizen 3,2/2,9 kW



ECO R290



3,2 kW
2,9 kW



Sleep Mode



Swing
Function



Energy
Saving

Enjoy it.

Moby Blue stellt eine perfekte Verbindung zwischen Leistung und Produktqualität dar. Harmonisches Design, gutaussehende Details und moderne Technologie passen hervorragend zu jedem Innenraum. Dabei bietet das Gerät effiziente Kühlung, Heizung, Entfeuchtung und Belüftung. Das Gerät verfügt über folgende Ausstattung und Funktionen: Fernbedienung, Bedienpanel, 24-Stunden-Timer, waschbarer Filter und Auto-Restart. Das Gerät arbeitet äußerst leise, ist leicht zu bedienen und auf den eingebauten Rollen problemlos zu bewegen.

Technische Daten

Modell			BAC-PO-1111-E06S
Leistung	Kühlen	kW (kBTU/h)	3,2 (11)
	Heizen	kW (kBTU/h)	2,9 (10)
Kältemittel	Typ/Gewicht	g	R290/280
Betriebsmodus	Kühlen		JA
	Heizen		JA
	Entfeuchten		JA
	Ventilation		JA
EU-Energieeffizienzklasse		EER/COP	A/A+
EER/COP			2,6/2,8
Entfeuchtung		l/h	1,2
Luftumwälzung		m ³ /h	340
Geräuschpegel*	Minimal/Niedrig/Mittel/Hoch	dB(A)	26/34/43/45 (65)
Thermostatbereich	Kühlen	°C	18~32
	Heizen	°C	13~27
Stromversorgung		V~/Hz/Ph	220~240/50/1
Nennleistung	Kühlen/Heizen	W	1230/1035
Betriebsstrom	Kühlen/Heizen	A	5,4/4,6
Netto-Abmessungen	B x H x T	mm	435x720x360
Versandabmessungen	B x H x T	mm	485x890x430
Gewicht	Netto/Brutto	kg	31/35
Ausgangsrohr-Durchmesser		mm	130
Ausgangsrohr-Länge		mm	1500
Anwendungsbereich	Schätzwert	m ²	20-25-30
EAN			5903246542240

Technische Änderungen vorbehalten.

*Werte entsprechen den Blaupunkt Standards.

Enjoy it.



Moby Blue 1111

BAC-PO-1111-E06S | Kühlen/Heizen 3,2/2,9 kW