

MobileCinema i400

Mobiler WLAN Projektor mit 3W Stereo Lautsprecher

„Screen Mirroring“ Projektion von iOS / Android Smartphones und Tablets

Hybride Auflösung erlaubt glasklare Darstellung sowohl von Full HD Videos als auch von Textdateien und Internettext in WXGA (1280 x 800)

Eingebaute Batterie für 2,5 Stunden Projektion bzw. 5 Stunden im Eco-Modus

3W Stereo-Lautsprecher für optimalen Sound



Artikel Nr. 430074


Produkteigenschaften

Der MobileCinema i400 ist der kleinste mobile Projektor mit eingebauten 3W Stereo-Lautsprechern für ein optimales Sounderlebnis, der gleichzeitig Full HD Videos kabellos vom Smartphone oder Tablet via "Screen Mirroring" projiziert. Als Video- und Datenprojektor erlaubt der i400 mit seiner hybriden Auflösung eine glasklare Darstellung sowohl von HD und Full HD Videos als auch von Textdateien und Internettext in WXGA (1280 x 800). Die eingebaute Batterie, die 2,5 Stunden Projektion mit einer Helligkeit von 400 Lumen bzw. 5 Stunden Projektion im Eco-Modus erlaubt, macht den MobileCinema i400 zum idealen Projektor für unterwegs.

- DLP Technologie für scharfe und farbenfrohe Bilder in HD-Auflösung
- Kabellose Projektion vom Smartphone/Tablet via "Screen Mirroring"
- Wiedergabe von Full HD Videos und Projektion mit einer Bildgröße von bis zu 115" (292cm Bilddiagonale)
- Eingebaute Batterie für 2,5 Stunden Projektion mit einer Helligkeit von 400 lm oder 5 Stunden Projektion im Eco-Modus (160 lm)
- Ein Short-Throw-Verhältnis von 1,2 ermöglicht die Projektion in einer Bildgröße von 100" bei einer Projektionsdistanz von nur 2,6 Metern
- Keystone-Korrektur für top Bildqualität ohne Verzerrungen
- 100 % Lens Offset gewährleistet eine Projektion über der Tischkante
- Ausklappbarer Standfuß zur Anpassung des Projektionswinkels
- 3W Stereo-Lautsprecher für optimalen Sound
- Kinderleichte Wiedergabe via Micro SD Card und USB-Stick.
- HDMI-Schnittstelle zum Anschluss von Notebooks, Blu-ray Players und Spielekonsolen
- Moderne RGB LEDs für bis zu 20.000 Stunden Lebensdauer
- Smart-Travel Tasche für den sicheren Transport (separat erhältlich)



400 Lumen Helligkeit



WXGA Native Auflösung



Full HD Video Wiedergabe



Digitaler Videoeingang

Technische Details

Visuell

Optische Technologie	DLP (Digital Light Processing)
Lichtquelle	RGB LED
LED Lebensdauer	Bis zu 20.000 Stunden
Display Color	16.7 M
Native Auflösung	1280 x 800 Pixel (WXGA)
Seitenverhältnis	16:10 (16:9, 4:3 kompatibel)
Kontrastverhältnis	1500:1
Helligkeit	Normalbetrieb: bis zu 400 Lumen ECO-Modus: bis zu 160 Lumen
Offset	100%
Projektionsverhältnis	1.2
Keystone Korrektur	Auto, (1D, Vertikal ± 40°)
Fokus	Manuell
Bildgröße (Diagonale)	19.2" ~ 115" (49 cm ~ 292 cm)
Projektionsdistanz	20" ~ 118" (50 cm ~ 300 cm)

Audio

Lautsprecher	Stereo-Lautsprecher 3W x 2
Audio Ausgang	3.5 mm

Steuerung

Tasten	Power (An/Aus)
Fernbedienung	Infrarot
Projektionsquelle	iOS und Android Geräte (via Wi-Fi), HDMI, USB, MicroSD Card

Schnittstellen

Wireless	802.11 b/g/n
HDMI In	HDMI Typ A x 1
USB Reader	USB Typ A x 1
Card Reader	MicroSD Karten-Eingang x 1
Audio Ausgang	3.5 mm x 1
Infrarot Empfänger	Für Fernbedienung
DC-Buchse	Für Stromzufuhr

Media Formate & unterstützte Auflösungen

Unterstützte Media Formate	Foto: JPEG, PNG Video: MOV, AVI, VOB, MPG, WMV, MP4, MKV Audio: MP3, WMA, WAV
Unterstützte Auflösungen	1080p (1,920 x 1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WSXGA (1,440 x 900), WXGA (1,366 x 768), WXGA (1,280 x 800), 720p (1,280x720), XGA (1,024x768), SVGA (800x600)

Produktdetails

Farbe	Weiß
Standfuß	Integriert, einklappbar
Maße	108 x 103 x 96 mm (LxBxH)
Gewicht	812 g
Model-Code	i400

Stromversorgung

Stromversorgung	Eingang: 100 ~ 240V AC Ausgang: 19V, 3,4A DC
Batterie	Integriert 1.1V / 5000 mAh Wiederaufladbare Li-polymer Batterie
Lebensdauer Batterie	Normalbetrieb: 2.5 Stunden Eco-Modus: 5 Stunden
Leistungsaufnahme	Normalbetrieb: 24W Eco-Modus: 10,5W Standby : : ≤ 0.1W
Lautstärkepegel	34db

Packungsinhalt

Packungsinhalt	MobileCinema i400, Power Adapter (US+EU), Fernbedienung, Alkaline Batterie AAAx 2, Schnellstartanleitung
Optionales Zubehör	Smart Travel Tragetasche (separate erhältlich) Artikel Nr.: 43-400-0065 EAN-Code: 4713037570076

Logistische Daten

Sprachen	EN/FR/DE/ES/AR/TC/JP/KR
Verpackung	
Sprachen Handbuch	EN/FR/DE/ES/AR/TC/JP/KR
Größe / Verpackung	221 x 168 x 135 mm (8.7" x 6.6" x 5.3")
Gewicht / Verpackung	1650 g
Geräte pro Karton	4 Stück
Größe / Karton	340 x 276 x 222 mm (13.39" x 10.87" x 8.74")
Gewicht / Karton	7 Kg
Geräte pro Palette	TBD
AIPTEK Art-Nr.	430074
EAN-Code	4713037570151
UPC Code	190545000136
Gewährleistung / Garantie	12 Monate Aiptek Garantie 24 Monate Gewährleistung

Version: DE 04/01/2019

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen zu unseren Produkten im Hinblick auf § 33

(EG) Nr.1907/2006 (REACH) finden Sie unter:

www.ajteku.eu/reachinfo