



## MX-110

Best.-Nr.: 0203160

### PRODUKTINFOS

#### 1-Kanal-USB-Recording-Interface

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 1 Mono-Eingangskanal mit XLR-Eingang (Mic) und 6,3-mm-Klinken-Eingang (umschaltbar Line/Instrument)
- Schaltbare 20-dB-Abschwächung und LED-Pegelanzeige
- 1 zusätzlicher Stereo-Eingang
- 1 x 6,3-mm-Klinken-Ausgang L/R
- 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinken-Ausgang
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +48-V-Phantomspeisung, zuschaltbar
- Stereo-LED-Pegelanzeige
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse

## TECHNISCHE DATEN

### MX-110

Anzahl Kanäle	1
Anzahl Eingänge	3
Mic-Eingang	2,5 mV, 1 x 3-Pol-XLR
Line-Eingang	45 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke 11 k $\Omega$ (Line)/460 k $\Omega$ (Inst.)
Aux-Eingang	1,25 V, 1 x 3,5-mm-Klinke
Master-Ausgang	500 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Aux-Ausgang	500 mV, 1 x 3,5-mm-Klinke
Kopfhörer	$\geq 16 \Omega$ , 1 x 3,5-mm-Klinke
USB	ja
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	$\leq 0,03 \%$
Übersprechdämpfung	92 dB
Phantomspannung	+48 V
Stromversorgung	über USB-Schnittstelle DC 5 V/500 mA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 5 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	500 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	120 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	110 mm
Gewicht	498 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,155 x 0,075 x 0,225 m
Bruttogewicht	0,701 kg
Nettogewicht	0,564 kg