





Ready for 2020

- ✓ 3 in 1 mobiles Klimagerät
- ✓ Kälteleistung 9.000 & 11.000 Btu/h
- ✓ Geeignet für Räume bis ca. 26-35 m²
- ✓ 3 Geschwindigkeiten
- ✓ Kühlen
- ✓ waschbarer Staubfilter
- ✓ Kein Wassertank
- ✓ System Selbstdiagnose
- ✓ Auto Restart
- ✓ Auto Swing
- ✓ Sleep Funktion
- ✓ 24h Timer
- ✓ Hidden LED Display
- ✓ Touch Control
- ✓ Kältemittel R290
- ✓ Energieklasse A



		106774	106776
		TAC-09CPA/K	TAC-12CPA/K
Kühlleistung	Btu/h	9.000	11.000
Kühlleistung	Watt	2600	3200
Leistungsaufnahme Kühlen	Watt	900	1200
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240/50	220-240/50
Arbeitsbereich	°C	16-31	16-31
Luftumwälzung	m ³ /h	290	330
Kühlmittel		R290	R290
EER		2,90	2,70
GWP Kältemittel		3	3
Energieklasse Kühlen		A	A
Schalldruck	db(A)	53	53
Schalleistungspegel	db(A)	65	65
Raumgröße	m ²	26	35
Kabellänge	m	1,50	1,50
Länge Abluftschlauch	m	1,50	1,50
Durchmesser Abluftschlauch	cm	15	15
Maße Produkt	HxBxT mm	715x435x350	715x435x350
Gewicht Produkt	kg	30	32
EAN		4260414714207	4260414713842

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2019

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO², bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf Vornehmen oder das Gerät zerlegen-stets Fachpersonal hinzuziehen.



Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de