

## Rubbermaid Wertstoffbehälter

Inhalt 106 l, Höhe 580 mm, Korpus aus Polyethylen in grau

Artikelnummer: 657049



## Rubbermaid Wertstoff-Container

- Viereckige Form
- Aus schlagfestem Polyethylen
- Auch als Lager- und Transportbehälter geeignet
- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C
- Formbeständig und stoßfest
- Große Handgriffe für leichtes und abrutschsicheres Anheben auch mit Handschuhen
- Sicheres Stapeln ineinander (ohne Deckel) oder übereinander (mit Deckel)
- Mit Doppelrippenboden für erhöhte Stabilität

Zubehör (bitte separat bestellen):

- Deckel
- Fahrgestell mit 4 Lenkrollen und Bajonettverschluss für festes Aufschrauben der Container
- Tandem-Fahrgestell mit 4 Lenk- und 2 Bockrollen und Bajonettverschluss, klappbar
- Fahrwagen mit 5 Lenkrollen zum bequemen Einstellen der Container

## Technische Details

|                       |                |                 |             |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Entsorgungsmittel     | Abfallbehälter | Material Korpus | Polyethylen |
| Einsatzort            | Innenbereich   | Farbe Korpus    | grau        |
| Inhalt Abfallbehälter | 106 l          | fahrbar         | nein        |
| Höhe                  | 580 mm         | Form            | eckig       |
| Breite                | 550 mm         | stapelbar       | nein        |
| Deckel                | als Zubehör    | Gewicht         | 4 kg        |
| Innenbehälter         | nein           |                 |             |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 500321 |  | Deckel, Kunststoff, f. Wertstoff-Container, eckig, 106 l, LxB 550x550 mm, rot  |
| 657945 |  | Deckel, Kunststoff, f. Wertstoff-Container, eckig, 106 l, LxB 550x550 mm, grau |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 468501 |  | Drillapparat, f. Kunststoff-/Papiersäcke   |
| 501813 |  | Alu-Kastenwagen, Traglast 200 kg, Inhalt 430 l, Höhe x Länge x Breite 835 x 1130 x 630 mm, mit Vollgummi-Bereifung |
| 505173 |  | Sichttafel, DIN A3 im Hochformat, Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot, Rahmen mit Metallöse     |
| 526031 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Gestell aus Metall/Kunststoff in rot/schwarz               |
| 527157 |  | Rosshaar-Handfeger-Set, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Kehrbreite 200 mm, Holz-Stiel                        |