

## Rubbermaid Wertstoffbehälter

Inhalt 75 l, Höhe x Durchmesser 580 x 495 mm, Korpus aus Polyethylen in weiß

Artikelnummer: 657016



## Rubbermaid Wertstoff-Container

- Runde Form
- Aus schlagfestem Polyethylen
- Auch als Lager- und Transportbehälter geeignet
- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C
- Formbeständig und stoßfest
- Große Handgriffe für leichtes und abrutschsicheres Anheben auch mit Handschuhen
- Sicheres Stapeln ineinander (ohne Deckel) oder übereinander (mit Deckel)
- Mit Doppelrippenboden für erhöhte Stabilität

Zubehör (bitte separat bestellen):

- Deckel
- Fahrgestell mit 5 Lenkrollen und Bajonettverschluss für festes Aufschrauben der Container
- Tandem-Fahrgestell mit 4 Lenk- und 2 Bockrollen und Bajonettverschluss, klappbar
- Fahrwagen mit 5 Lenkrollen zum bequemen Einstellen der Container





## Technische Details

Entsorgungsmittel	Abfallbehälter	Material Korpus	Polyethylen
Einsatzort	Innenbereich	Farbe Korpus	weiß
Inhalt Abfallbehälter	75 l	fahrbar	nein
Höhe	580 mm	Form	rund
Durchmesser	495 mm	stapelbar	nein
Deckel	als Zubehör	Gewicht	2,64 kg
Innenbehälter	nein		

## Zubehör

510691		Tandem-Fahrgestell, f. Wertstoff-Container, rund, 75-208 l
657967		Deckel, Kunststoff, f. Wertstoff-Container, rund, 75 l, D 495 mm, grau
658041		Deckel, Kunststoff, f. Wertstoff-Container, rund, 75 l, D 495 mm, weiß
658096		Deckel, Kunststoff, f. Wertstoff-Container, rund, 75 l, D 495 mm, gelb
970539		Fahrgestell, f. Wertstoff-Container, rund, 75-208 l

## Dazu passt auch ...

468501		Drillapparat, f. Kunststoff-/Papiersäcke
501813		Alu-Kastenwagen, Traglast 200 kg, Inhalt 430 l, Höhe x Länge x Breite 835 x 1130 x 630 mm, mit Vollgummi-Bereifung
505173		Sichttafel, DIN A3 im Hochformat, Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot, Rahmen mit Metallöse
526031		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Gestell aus Metall/Kunststoff in rot/schwarz
527157		Rosshaar-Handfeger-Set, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Kehrbreite 200 mm, Holz-Stiel