

Rubbermaid Standascher



Höhe x Breite x Tiefe 1006 x 394 x 394 mm, aus Stahl, Korpus schwarzgrau, mit Schutzdach

Artikelnummer: 520021



Rubbermaid Standascher





in Säulenform

- In exklusivem Design zur Beseitigung von Zigaretten-Asche oder -Kippen, leicht zu entleeren und zu reinigen
- Aus Metall und rostfreiem Stahl
- Geschwungener Verschluss verhindert das Eindringen von Regenwasser
- Am Boden verschraubbarer Standfuß
- Der Ascher kann mit einem Vorhängeschloss (bauseits) am Standfuß gesichert werden

Technische Details

Entsorgungsmittel	Ascher	Schließsystem	Vorhängeschloss
Einsatzort	Außenbereich	Schutzdach	mit Schutzdach
Aufstellung/Montage	Boden	Material Korpus	Stahl
Höhe	1006 mm	Farbe Korpus	schwarzgrau
Breite	394 mm	fahrbar	nein
Tiefe	394 mm	Unterbau	Standfuß mit Fußplatte
Deckel	nein	Farbe Unterbau	schwarz
Deckeltyp	Schutzdach	Gewicht	10,55 kg

Dazu passt auch ...

141941		Warnaufsteller, Rauchen verboten, klappbar, HxBxT 600x275x270mm, Kunststoff, rot
369011		Abfalltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grün, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 448 x 530 mm, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
376797		Fahrrad-Bügelständer, L 2100 mm, 6 Radstände verschraubbar, inkl. Schrauben, einseitig, verzinkt
525474		Kunststoffbank, HxLxT 740x2000x380 mm, Sitz H 440 mm, 9 Latten, 3 Fußpaare, RAL6005