

Key Features

Bildschirmdiagonale	23,6 Zoll / 59,94 cm
Auflösung	1.920 x 1.080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® VA / 178/178
Konnektivität	Grad HDMI, VGA, DisplayPort,
Besonderheit	USB 10-Punkt-Touch



200 cd/m²
HELLIGKEIT



1.920 x 1.080 / Full-HD
AUFLÖSUNG



SuperClear® IPS
PANEL



PCAP 10-Punkt-Multi
TOUCH

Produkt Beschreibung

Der TD2430 ist ideal für Kiosksysteme, POS-Displays und kommerzielle Anwendungen. Der ViewSonic TD2230 ist ein 24-Zoll-Display mit 10-Punkt Multi-Touch-Funktion. Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort-, VGA- und USB-Anschlüssen ermöglicht der interaktive Touch Monitor eine flexible Anbindung an PC-Systeme, Notebooks und Multimedia-Peripheriegeräte. Dank der erweiterten Ergonomie kann das Display geneigt oder flach aufgestellt werden, um dem Benutzer maximalen Komfort zu bieten. Zudem sorgen zwei Lautsprecher für klaren und kräftigen Sound. Ein VESA-kompatibles Montagekonzept bietet zusätzliche Flexibilität. Ganz gleich, ob er im Einzelhandel oder einem hochfrequentierten kommerziellen Umfeld eingesetzt wird, seine kratzfesten Oberfläche hält einer starken Nutzung stand und bewahrt ihr hochwertiges haptisches Erlebnis.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear® VA
Bildschirmdiagonale	23,6 Zoll / 59,94 cm
Auflösung	1.920 x 1.080 / Full-HD
Anzeigebereich	476 mm (H) x 268 mm (B)
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit	200 cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50.000.000 : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Farben	16,7 Mio.
Paneloberfläche	Non Glare

EINGÄNGE

HDMI (1.4)	1
VGA	1
DisplayPort	1
Audio	1

AUSGÄNGE

Kopfhörer	1
-----------	---

USB

USB 3.0	3
---------	---

LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 3 Watt
--------------	-----------

TOUCH

Touch Punkte	10-Punkt-Touch
--------------	----------------

FEATURES

Eye-Care-Technologie	Flicker Free, Blaulichtfilter
Eco-Modus	Ja

LEISTUNG

Stromspannung	100 - 240 V +/- 10 %
Energieeffizienzklasse	E [15KWh / 1000h]
Verbrauch (mit Lautsprechern)	20 Watt
Verbrauch (typisch)	18 Watt
Verbrauch (eco)	16 Watt
Verbrauch (standby)	< 0,5 Watt
Verbrauch (off)	< 0,5 Watt

WANDHALTERUNG

VESA-Wandhalterung	100 x 100 mm
--------------------	--------------

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Standfuß	573 x 353 x 47 mm
Monitor ohne Standfuß	573 x 353 x 47 mm
Verpackung	643 x 435 x 140 mm

GEWICHT

Monitor mit Standfuß	5,5 kg
Monitor ohne Standfuß	5,5 kg
Verpackung	7,1 kg

GARANTIE

3 Jahre Vorab-Austauschservice

LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,5 m)	1
HDMI-Kabel	1
Audio-Kabel	1
USB-Kabel	1
Schnellanleitung inkl. 12 Sprachen	1

Technische Daten

