

Heißklebepistole

GluePRO 300

Faltschachtel

EAN 4007841 035280

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



<3 min.

Quickstart

190 °C

Temperature

1,2 kg/h

High adhesive performance

ø 11 mm

Glue sticks



CE



EMC

Funktionsbeschreibung

Der neue Standard. Die robuste GluePRO 300 mit rutschfestem Griff liegt gut in der Hand und hat das Zeug zum absoluten Lieblingswerkzeug. Die Heißklebepistole steht für angenehmes, sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten ohne Kompromisse. Dank praktischer Hubverstellung kann die Klebemenge pro Hub individuell eingestellt werden. Die Aufheizzeit liegt bei ca. drei Minuten. Temperatur: 190 °C.

Technische Daten

Leistung, Aufheizphase	300 W
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	90 W
Temperatur	190 °C
Aufschmelztemperatur	190 °C
Temperaturgenauigkeit +/-	3 °C
Aufheizzeit	3 min
Förderleistung	25 gr/min
Max. Stickdurchmesser	11,7 mm
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja

Softgrip	Ja
Hubverstellung	Ja
Ruhemodus	Nein
Abmessungen (L x B x H)	283 x 83 x 212 mm
Düse wechselbar	Ja
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
VPE1, Nettogewicht	0,971 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841035280

Zubehör

EAN 4007841 052737	Langdüse Ø 3,0 mm
EAN 4007841 052744	Langdüse gewinkelt Ø 3,0 mm
EAN 4007841 052928	Langdüse fein
EAN 4007841 052935	Langdüse Ø 4,5 mm
EAN 4007841 052423	Klebesticks Ø 11 mm Flex
EAN 4007841 052430	Klebesticks Ø 11 mm Fast
EAN 4007841 050092	Klebesticks Ø 11 mm Universal

<https://www.steinell.de>