

Heißklebepistole

GluePRO 400 LCD

Faltschachtel

EAN 4007841 035297

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



<2 min.

40-230 °C

1,5 kg/h

ø11mm



Quickstart

Degree-accurate
temperature
setting

High adhesive
performance

Glue sticks

CE

EMC

Funktionsbeschreibung

Professionell und gradgenau Kleben. Nahezu jeder Schmelzkleber kann verwendet werden. Auch hochtemperaturabhängige Acrylate oder niedrigtemperierte Low-Melt-Kleber. Die GluePRO 400 LCD ist die ergonomische Heißklebepistole für Profis im industriellen und handwerklichen Umfeld und ermöglicht gradgenaue Temperatureinstellungen für optimale Ergebnisse. Mit optischer Temperaturkontrolle inkl. gradgenauer Anzeige (40-230 °C). Aufheizzeit unter zwei Minuten.

Technische Daten

Leistung, Aufheizphase	400 W
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	110 W
Temperatur	40 – 230 °C
Temperaturanzeige	LCD-Display
Aufschmelztemperatur	40 – 230 °C
Temperaturgenauigkeit +/-	2 °C
Aufheizzeit	2 min
Förderleistung	33 gr/min
Max. Stickdurchmesser	11,7 mm
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja

Softgrip	Ja
Hubverstellung	Ja
Ruhemodus	Ja
Abmessungen (L x B x H)	282 x 82 x 212 mm
Düse wechselbar	Ja
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
VPE1, Nettogewicht	0,6 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841035297

Heißklebepistole

GluePRO 400 LCD

Faltschachtel

EAN 4007841 035297



Zubehör

EAN 4007841 052416 Klebesticks Ø 11 mm Acrylate

EAN 4007841 052430 Klebesticks Ø 11 mm Fast

EAN 4007841 052423 Klebesticks Ø 11 mm Flex

EAN 4007841 052409 Klebesticks Ø 11 mm Low Melt

EAN 4007841 050092 Klebesticks Ø 11 mm Universal

EAN 4007841 052737 Langdüse Ø 3,0 mm

EAN 4007841 052928 Langdüse fein

EAN 4007841 052935 Langdüse Ø 4,5 mm

EAN 4007841 052744 Langdüse gewinkelt Ø 3,0 mm
