

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
723231006	4	161	 4 008224 163910

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 3-polig, 32A, C-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

Technische Daten		723231006
Auslösecharakteristik	C	
Bemessungsstrom (in A)	32 A	
Bemessungsspannung (eipolig)	230/400 VAC	
Bemessungsspannung (mehrpilig)	400 VAC	
Spannungsart	AC	
Schutzart (IP)	IP20	
Polzahl (gesamt)	3	
Bemessungsstrom	32A	
Energiebegrenzungs-klasse	3	
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	
Überspannungskategorie	3	
Verschmutzungsgrad	2	
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	
Breite in Teilungseinheiten	3	
Einbautiefe	68mm	

