

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
721000006	12	161	 4 008224 162647

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 1-polig, 10A, B-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

Technische Daten		721000006
Auslösecharakteristik	B	
Bemessungsstrom (in A)	10 A	
Bemessungsspannung (einpolig)	230/400 VAC	
Bemessungsspannung (mehrpoleig)	400 VAC	
Spannungsart	AC	
Schutzart (IP)	IP20	
Polzahl (gesamt)	1	
Bemessungsstrom	10A	
Energiebegrenzungsklasse	3	
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	
Überspannungskategorie	3	
Verschmutzungsgrad	2	
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	
Breite in Teilungseinheiten	1	
Einbautiefe	68mm	

