

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
724021004	6	161	 4 008224 163620

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 2-polig, 40A, C-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

Technische Daten		724021004
Auslösecharakteristik	C	
Bemessungsstrom (in A)	40 A	
Bemessungsspannung (einpolig)	230/400 VAC	
Bemessungsspannung (mehrpoleig)	400 VAC	
Spannungsart	AC	
Schutzart (IP)	IP20	
Polzahl (gesamt)	2	
Bemessungsstrom	40A	
Energiebegrenzungsklasse	3	
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	
Überspannungskategorie	3	
Verschmutzungsgrad	2	
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	
Breite in Teilungseinheiten	2	
Einbautiefe	68mm	

