

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
824602019	1	116	

INFRAcontrol R 240° AP IP55, INFRAcontrol Bewegungsschalter, Farbe weiß, Aufputz, Eckwinkelinklusive, Schutzart IP55, Erfassungsbereich 240°, Erfassungsreichweite 16m, Einstellmöglichkeit "Sensivität" für Erfassungsjustage, drehbare Erfassungslinse zur optimalen Ausrichtung, Empfohlene Montagehöhe 2m, Einstellzeit 5 Sek. - 30 Min., Dämmerungsschwelle einstellbar, 3-Draht Gerät für ohmsche und induktive Last, Anschlusswerte: 230 VAC, 50 Hz, 2300 W Glühlampe



Technische Daten		824602019
Ausführung	Bewegungsmelder	
Montageart	Aufputz	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Oberfläche	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	weiß	
Schutzart (IP)	IP55	
Spannungsart	AC	
Anschlusstechnik	Grundschialtung (3-Draht)	
Schaltkontakt	Schließer	
Max. Glühlampenlast	2300W	
Max. Halogenlampenlast	2300W	
Sensivitätseinstellung	Ja	
Mit DALI-Schnittstelle	Nein	
Optimale Montagehöhe	2m	
Max. Reichweite frontal	16m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	
Fernbedienbar	Nein	
Mit Fernbedienung	Nein	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	
Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein	
Mit Signaleinheit	Nein	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	
Anschlussart	Steckklemme	
Halogenfrei	Ja	
Transparent	Nein	
Frequenz	50Hz	
Nennspannung	230V	
Min. Einschaltdauer	5s	

Technische Daten	824602019
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	240°
Max. Schaltleistung	2300W
Temperatur	-25-70°C
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein