


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
822012016	1	116	 4008224632553

INFRAcontrol R 270 AP IP44. Infrarot-Bewegungsschalter. Weiß. 230VAC, 50 Hz; Erfassungswinkel: 270 Grad; Glühlampe: 1.000 W; Hochvolt-Halogenlampen: 500 W; Einschaltdauer: 6 Sek. - 10 Min.; Test; Impulsausgang 1 Sek.; Erfassungsreichweite: bis 10 m; Dämmerungssensor stufenlos ab 5 Lux.; Schutzart: IP44, Eckwinkel



Technische Daten		822012016
Ausführung	Bewegungsmelder	
Montageart	Aufputz	
Werkstoff	Kunststoff	
Oberfläche	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Farbe	weiß	
Schutzart (IP)	IP44	
Spannungsart	AC	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Mit DALI-Schnittstelle	Nein	
Konstantlichtregelung	Nein	
HLK-Ansteuerung	Nein	
Zwangseinschaltung	Nein	
Zwangsabschaltung	Nein	
Tierschneise	Nein	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein	
Vernetzbar	Nein	
Optimale Montagehöhe	2,5m	
Treppenhausüberwachung	Nein	
Überbrückungsschalter	Nein	
Max. Reichweite frontal	10m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	
Fernbedienbar	Nein	
Mit Fernbedienung	Nein	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	
Geeignet für Deckenmontage	Ja	
Geeignet für Wandmontage	Ja	
Transparent	Nein	
Frequenz	50Hz	
Nennspannung	230V	
Min. Einschaltdauer	6s	

Technische Daten	822012016
Max. Einschaltdauer	10min
Erfassungswinkel horizontal	270°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	25°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	28°
Max. Schaltleistung	1840W
Geeignet für C-Last	Ja
Temperatur	-20-45°C
Anzahl der Schaltzonen	1
Max. Einschaltstrom	8A
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
Breite	80mm
Höhe	129mm
Tiefe	63mm