

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
844600004	1	116	

Druck-Wechselschalter - LED Dimmer, für Glüh und 230V Halogenlampen, dimmbare LED´s, sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos Einstellbare Grundhelligkeit, mit Softrastung, Welle 4mm, Phasenabschnitt RC 15-450W/VA, LED5-150W, mit Mutter und Wellenadapter

Technische Daten	844600004
Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Seriendimmer	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Verwendbar mit Taste	Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Nein
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Halogenfrei	Ja
Transparent	Nein
Frequenz	50Hz
Nennleistung	15-450VA
Anschlussart	Steckklemme