

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
823705014	1	116	 4 008224 590426

INFRAcontrol R 110° AP IP44, Infrarot-Bewegungsschalter, Aufputz, Schutzart IP44, Erfassungsbereich 110°-universell einstellbar, Erfassungsbereich ca. 12m, Einstellzeit 5-720 Sekunden, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, 3-Draht-Gerät, für ohmsche und induktive Last 1000W, 230V~, 50/60Hz, schwarz



Technische Daten		823705014
Ausführung	Bewegungsmelder	
Montageart	Aufputz	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Oberfläche	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	schwarz	
Schutzart (IP)	IP44	
Spannungsart	AC	
Einstellzeit	5 sek - 12 min	
Lastart	ohmsche Last	
Anschluss-technik	Grundschialtung (3-Draht)	
Schaltkontakt	Schließer	
Max. Glühlampenlast	1500W	
Max. Leuchtstofflampenlast	1000W	
Max. Halogenlampenlast	1500W	
Max. LED-Last	300W	
Konstantlichtregelung	Nein	
HLK-Ansteuerung	Nein	
Zwangsabschaltung	Nein	
Tierschneise	Nein	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein	
Vernetzbar	Nein	
Optimale Montagehöhe	2.5m	
Treppenhausüberwachung	Nein	
Überbrückungsschalter	Nein	
Max. Reichweite zu einer Seite	12m	
Max. Reichweite frontal	12m	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	12m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	
Fernbedienbar	Nein	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein	
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	



Technische Daten		823705014
Mit Signaleinheit	Nein	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	
Anschlussart	Steckklemme	
Halogenfrei	Ja	
Transparent	Nein	
Frequenz	50Hz	
Nennspannung	230V	
Min. Einschaltdauer	5s	
Max. Einschaltdauer	12min	
Erfassungswinkel horizontal	110°	
Max. Schaltleistung	1500W	
Temperatur	-10-50°C	
Max. Einschaltstrom	16A	
Nebenstelleneingang	Nein	
Alarmpfunktion	Nein	