

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
824701011	1	116	



Technische Daten		824701011
Ausführung	Bewegungsmelder	
Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar	3-2000	
Montageart	Aufputz	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Oberfläche	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	weiß	
Schutzart (IP)	IP20	
Spannungsart	AC	
Einstellzeit	10 sek - 5 min	
Lastart	ohmsche Last	
Anschluss technik	Grundschialtung (3-Draht)	
Schaltkontakt	Schließer	
Max. Glühlampenlast	1200W	
Max. Halogenlampenlast	500W	
Konstantlichtregelung	Nein	
HLK-Ansteuerung	Nein	
Zwangsabschaltung	Nein	
Tierschneise	Nein	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja	
Vernetzbar	Nein	
Optimale Montagehöhe	2.8m	
Treppenhausüberwachung	Nein	
Überbrückungsschalter	Nein	
Max. Reichweite zu einer Seite	6m	
Max. Reichweite frontal	6m	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	6m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	
Fernbedienbar	Nein	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	
Mit Signaleinheit	Nein	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	
Anschlussart	Steckklemme	
Halogenfrei	Ja	

Technische Daten		824701011
Transparent	Nein	
Frequenz	50Hz	
Nennspannung	230V	
Min. Einschaltdauer	10s	
Max. Einschaltdauer	10min	
Erfassungswinkel horizontal	360°	
Max. Schaltleistung	1200W	
Temperatur	0-40°C	
Max. Einschaltstrom	5A	
Nebenstelleneingang	Nein	
Alarmfunktion	Nein	