

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
722020001	6	161	 4 008224 163507

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 2-polig, 20A, B-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

Technische Daten		722020001
Auslösecharakteristik	B	
Bemessungsstrom (in A)	20 A	
Spannungsart	AC	
Schutzart (IP)	IP20	
Polzahl (gesamt)	2	
Bemessungsstrom	20A	
Bemessungsspannung	400V	
Energiebegrenzungsklasse	3	
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	
Überspannungskategorie	3	
Verschmutzungsgrad	2	
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	
Breite in Teilungseinheiten	2	
Einbautiefe	68mm	

