

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
725041009	3	161	 4 008224 164238

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 3-polig + N, 50A, C-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

Technische Daten	725041009
Auslösecharakteristik	C
Bemessungsstrom (in A)	50 A
Bemessungsspannung (einpolig)	230/400 VAC
Bemessungsspannung (mehrpoleig)	400 VAC
Spannungsart	AC
Schutzart (IP)	IP20
Polzahl (gesamt)	4
Bemessungsstrom	50A
Energiebegrenzungsklasse	3
Mitschaltender Neutralleiter	Ja
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4
Einbautiefe	68mm

