

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
750145796	1	161	 4 008224 425940

Fehlerstromschutzschalter (RCD), 4-polig, 100A/0,5A, Un 230/400VAC,nach DIN VDE 0664, EN 61008, A-Type, erfasst Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme.



Technische Daten		750145796
Bemessungsspannung	230/400 VAC	
Montageart	Unterputz	
Montageform	Schnellbefestigung	
Fehlerstrom-Typ	A	
Vorsicherung	125 AgG	
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach EN 60898	1.25kA	
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach IEC 60947-2	1.25kA	
Stromstoßverlauf mit Wellenform	250A (8/20μs)	
Frequenz	50 Hz	
Schutzart (IP)	IP20	
Bemessungsstrom + Bemessungsfehlerstrom	100 A / 500 mA	
Polzahl	4	
Bemessungsstrom	100A	
Bemessungsfehlerstrom	0.5mA	
Selektiver-Typ	Nein	
Kurzzeitverzögter Typ	Nein	
Kurzschlussfestigkeit (lcw)	10kA	
Stoßstromfestigkeit	0.25kA	
Breite in Teilungseinheiten	4	
Einbautiefe	70mm	