

ArtNr.	VE	PG	EAN
720221006	6	161	4 "008224"249782"

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 2-polig, 2A, C-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

Technische Daten		720221006
Auslösecharakteristik	С	
Bemessungsstrom (in A)	2 A	
Spannungsart	AC	
Schutzart (IP)	IP20	
Polzahl (gesamt)	2	
Bemessungsstrom	2A	
Bemessungsspannung	400V	
Energiebegrenzungsklasse	3	
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	
Überspannungskategorie	3	
Verschmutzungsgrad	2	
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	
Breite in Teilungseinheiten	2	
Einbautiefe	68mm	







Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.