

ArtNr.	VE	PG	EAN
754043018	1	161	4 008224 157339

Fehlerstromschutzschalter (RCD), 4-polig, 40A/0,3A, Un 230/400VAC,nach DIN VDE 0664, EN 61008, A-Type, erfasst Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme

Technische Daten		754043018
Bemessungsspannung	230/400 VAC	
Montageart	Unterputz	
Montageform	Schnellbefestigung	
Fehlerstrom-Typ	A	
Vorsicherung	80 AgG	
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach EN 60898	0.5kA	
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach IEC 60947-2	0.5kA	
Stromstoßverlauf mit Wellenform	250A (8/20μs)	
Frequenz	50/60 Hz	
Schutzart (IP)	IP20	
Bemessungsstrom + Bemessungsfehlerstrom	40 A / 300 mA	
Polzahl	4	
Bemessungsstrom	40A	
Bemessungsfehlerstrom	0.3mA	
Selektiver-Typ	Nein	
Kurzzeitverzögerter Typ	Nein	
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10kA	
Stoßstromfestigkeit	0.25kA	
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	
Breite in Teilungseinheiten	4	
Einbautiefe	70mm	













Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.