

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
844500001	1		

Druck-Wechselschalter - LED Dimmer, für Glüh und 230V Halogenlampen, dimmbare LED´s, sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos Einstellbare Grundhelligkeit, mit Softrastung, Welle 4mm, Phasenabschnitt RC 15-150W/VA, LED 3-50W, mit Mutter und Wellenadapter

Technische Daten		844500001
Zusammenstellung	Basiselement	
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf	
Montageart	Unterputz	
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Oberfläche	unbehandelt	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
Seriendimmer	Nein	
Nebenstelleneingang	Nein	
Verwendbar mit Taste	Nein	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein	
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	
Verwendbar mit Funktaste	Nein	
Verwendbar mit IR-Taste	Nein	
Halogenfrei	Ja	
Transparent	Ja	
Frequenz	50Hz	
Nennleistung	15-150VA	
Anschlussart	Steckklemme	